

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



THERMOMARK ROLL 2.0 termotrykk skriver ut merking i rullformat for klemmer, ledere, kabler, enheter og anlegg. Lag trykte etiketter, innstikksskilt og krympe- og merkeslanger av høy kvalitet i forstanset format eller rullformat.

Produktbeskrivelse

THERMOMARK ROLL 2.0 for merking av merker, i rullformat, til klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg i overbevisende kvalitet. Med den lager du etiketter og merker i høy kvalitet helt enkelt.

Dine fordeler

- THERMOMARKROLL 2.0 for merkematerial i rullformat. For bruk innen rekkeklemme-, leder-, kabel-, utstys- og anleggsmerking
- Påføring av trykk på stansede eller endeløs-klebeetiketter, innstikksskilt og krympeslanger
- Raskt og varig trykk av høy kvalitet
- Enkel og rask betjening via fargeberøringsdisplay
- Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
- Enkel styring med programmet PROJECT COMPLETE
- USB- og Ethernet-tilkoblinger

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1085260
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NBG
Produktnøkkel	BG1221
GTIN	4055626834764
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	6 370 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6 289 g
Tolltariffnummer	84433210
Opprinnelsesland	DE

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk



1085260

EI-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Utskriftssystem
Leveringsomfang	Fargebånd, etikettrull, strømkabel, USB-kabel, betjeningsveiledning
	Strømkabel, USB-kabel, betjeningsveiledning, etikettrull, fargebånd

Merking

Merketeknologi	Termoskriver for ruller
----------------	-------------------------

Utstyrsegenskaper

Utskriftsbredde	105 mm
Utskriftsoppløsning	300 dpi
Operativsystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektriske egenskaper

Forsyning

Forsyningsspenningsområde	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Grensesnitt

Grensesnitt	Ethernet 10/100 mb/s, USB 2.0, RS-232
-------------	---------------------------------------

Dimensjoner

Bredde	240 mm
Høyde	189 mm
Lengde	320 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	10 °C ... 35 °C
------------------------------	-----------------

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk



1085260

EI-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



EAC

Godkjennings-ID: RU D-DE.GB09.B.00141



KC

Godkjennings-ID: R-R-YG3-TR20



EAC-RoHS

Godkjennings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS

Godkjennings-ID: 13537_E22-04-033555



cULus Listed

Godkjennings-ID: E140403



cULus Listed

Godkjennings-ID: E140403

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk

1085260

EI-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja
unntak så sant de er kjente	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	56594a1c-6e7d-4686-b665-e4de105ce09d

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com