

1013889

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1013889>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, rango de diámetro de cable: 2,8 ... 4,4 mm, clase de montaje: enganchar, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 10 mm

Sus ventajas

- Rotulable con los marcadores de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables de rotulación EMT ...
- Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización

Datos comerciales

Código de artículo	1013889
Unidad de embalaje	1.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de producto	BG221A
Página del catálogo	Página 249 (C-3-2019)
GTIN	4017918014070
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,199 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,194 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para señalización de cable
Ejecución	Perfil

Dimensiones

Anchura	10 mm
Altura	6,3 mm
Profundidad	9,2 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	2,8 mm ... 4,4 mm
Diámetro exterior mín.	2,8 mm
Diámetro exterior máx.	5 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	10 mm
Altura del campo de texto	4 mm

Datos del material

Color	transparente
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	Sin silicona

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	2,8 mm ... 4,4 mm
-----------------------------	-------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	enganchar
-----------------	-----------

1013889

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1013889>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27281105

ETIM

ETIM 9.0

EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1013889

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1013889>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com