

PML-T106 (52X560)R - Rörmärkning



1014240

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014240>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Rörmärkning, Rulle, orange, förtryckt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringsätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 250



Fördelar

- Rörledningsmärkning som klistras fast, omärkt
- Lämpliga för användning inomhus och utomhus
- Märkning av rörledningar enligt DIN 2403
- I kombination med PML-GHS skyltar för farliga ämnen är en märkning enligt förordningen för farliga ämnen (GefStoffV) möjlig
- Hög vidhäftningsförmåga
- Fint perforerade pilspetsar möjliggör en enkel separering av spetsar som inte behövs
- Hög temperaturbeständighet
- Grupp 6 (syror)
- Extern rullhållare, för THERMOMARK ROLL, för rullytterdiameter upp till 500 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1014240
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2611
Produktnyckel	BG2611
GTIN	4046356784368
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 767,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

PML-T106 (52X560)R - Rörmärkning



1014240

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014240>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna artikel kan endast användas med THERMOMARK ROLL X1 eller en extern rullhållare!
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anläggningsmärkning
Användningsområde	Rörledningsskyltar
	Rörledningmärkning enligt DIN 2403
Konstruktion	Rektangel

Märkning

Antal enskilda skyltar	250
------------------------	-----

Mått

Bredd	560 mm
Höjd	52 mm
Längd	52 mm
Diameter	0,00 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	orange (RAL 2003)
Material	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

PML-T106 (52X560)R - Rörmärkning



1014240

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014240>

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

PML-T106 (52X560)R - Rörmärkning

1014240

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014240>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T106 (52X560)R - Rörmärkning



1014240

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014240>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com