

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida



1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 5-polig, hona, vinklad, M8, B-kodning, Våglödning

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- För hög överföringssäkerhet: skärmanlutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1424239
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJAB
Produktnyckel	ABQJAB
GTIN	4046356712514
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,267 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,267 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida



1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M10, med flat mutter)
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	5
Skärmad	ja
Kodning	B
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	30 V AC
	30 V DC
Märkström I_N	3 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	B

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida



1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida




1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild M8-hona, 5-polig, B-kodad, sett från baksidan

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida



1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida



1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN - Apparatkontakt baksida



1424239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424239>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	901f0048-5908-4cf1-bde3-752aeca6c6a6

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com