

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Fördelare

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433168>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



AS-Interface-fördelare i skyddsklass IP67 för 1 bandkabel, 2-polig, med skruvanslutning, vinklad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1433168
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1GFA
Produktnyckel	AF1GFA
GTIN	4046356346252
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	24,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Nätverks-fördelarbox
Poltal	2
Typ av gänga	Pg9

Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	3
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	30 V DC
Märkström I_N	4 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	AS-i-överföringsteknik
Ytterdiameter	4 mm ... 6 mm

Gränssnitt

Bussystem	AS-Interface
-----------	--------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Ytermått

Ytterdiameter	4 mm ... 6 mm
---------------	---------------

Materialuppgifter

Material Kåpa	PA
Material, packning	neopren
	FKM

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Fördelare AS-i Skruvlås
Poltal	2
Låsanordningstyp	Skruvlåsning
Material	CuZn (Kontakt)
	Sn (Kontaktyta)

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Fördelare

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433168>



	PA (Kontaktledare)
	PA (Kapsling)

Anslutning 2

Konstruktion	Skruvplint vinklad
Poltal	2
Material	CuZn (Kontakt)
	CuSnZn (Kontaktyta)
	PA (Kontaktledare)

Kabel/ledare

Enkelledarens avisoleringslängd	5 mm
---------------------------------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C


VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Fördelare

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433168>



Ritningar



VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Fördelare

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1433168>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,132 kg CO2e
---------	---------------