

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: laranja, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: FKCT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
- Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
- Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
- Combinável com família MSTB 2,5

Dados comerciais

Código	1751639
Unidades por embalagem	50 Unidade
Quantidade mínima de pedido	50 Unidade
Chave comercial	AACFAG
Chave de produto	AACFAG
GTIN	4046356317641
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,791 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,303 g
País de origem	As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de placas de circuito impresso
Família de produtos	FKCT 2,5/..-ST
Linha de produtos	COMBICON Connectors M
Número de pólos	2
Passo	5 mm
Número de conexões	2
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	2
Tipo de montagem	sem

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	12 A
Tensão U_N	320 V
Resistência de contato	1,1 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	320 V
Tensão de teste (III/3)	4 kV
Tensão de teste (III / 2)	320 V
Tensão de teste (III/2)	4 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	630 V
Tensão de teste (II/2)	4 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Contorno em T
Sistema de conectores	COMBICON MSTB 2,5
Bitola nominal	2,5 mm ²
Tipo de contato	Soquete

Intertravamento

Tipo de travamento	sem
Tipo de montagem	sem

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Sentido de conexão Condutor/platina	0 °
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Pino calibrador a x b / diâmetro	2,8 mm x 2,0 mm / 2,3 mm
Comprimento de decapagem	10 mm

Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------------	--------------------

Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------------	--------------------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (4 µm - 8 µm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (4 µm - 8 µm Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	laranja (2003)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Dados de material - elemento de comutação

Cor (Elemento de acionamento)	laranja (2003)
Material isolante	PBT
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0


Medidas

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Desenho de medidas	
Passo	5 mm
Largura [w]	10,1 mm
Altura [h]	15 mm
Comprimento [l]	25,6 mm

Avisos

Instrução para funcionamento	Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga.
------------------------------	--

Ensaio mecânicos

Conexão de condutores

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Múltiplas conexões e desconexões

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,14 mm ² / rígido / > 10 N
	0,14 mm ² / flexível / > 10 N
	2,5 mm ² / rígido / > 50 N
	2,5 mm ² / flexível / > 50 N

Forças de encaixe e remoção

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	25
Força de inserção por polo aprox.	8 N
Força de tração por polo aprox.	6 N

Resistência das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Polarização e codificação

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	4,8 kV
Resistência de passagem R_1	1,1 mΩ
Resistência de passagem R_2	1,2 mΩ
Ciclos de encaixe	25
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	2,21 kV

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Condições ambientais

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
------------------------	--------------------------

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Número de polos verificado	20
----------------------------	----

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	4 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	3 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	630 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	3,2 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso




1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Desenhos



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTB 2,5/...-G



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBA 2,5/...-G


FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBV 2,5/...-G

Diagrama




Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBVA 2,5/...-G

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso




1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTB 2,5/...-G



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTBA 2,5/...-G


FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTBV 2,5/...-G

Diagrama




Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTBW 2,5/...-G

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso




1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com SMSTB 2,5/...-G



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com SMSTBA 2,5/...-G


FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBW 2,5/...-G

Diagrama




Tipo: FKCT 2,5/...-ST com FKIC 2,5/...-ST

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso




1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTB 2,5/...-G1




Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTBVA 2,5/...-G

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso




1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MDSTBV 2,5/...-G1




Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1R

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso




1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com MSTBO 2,5/...-G1L



Tipo: FKCT 2,5/...-ST com DFK-MSTB 2,5/...-G

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

 CSA ID de certificação: 2406780				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	12 A	24 - 12	-
D				
	300 V	10 A	24 - 12	-

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19931011				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	10 A	26 - 12	-
D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

 VDE Zeichengenehmigung ID de certificação: 40004701				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	12 A	-	0,2 - 2,5

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FKCT 2,5/ 2-ST OG - Conector para placa de circuito impresso



1751639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1751639>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,033 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br