

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: preto, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: CC 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: Cinta com 56 mm de largura, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: Downloads

Suas vantagens

- Concebido para a integração no processo de solda SMT
- Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão

Dados comerciais

Código	1954621
Unidades por embalagem	330 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AACT
Chave de produto	AACTBA
GTIN	4017918925444
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,741 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,4 g
País de origem	DE

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector fixo para placas de circuito impresso
Família de produtos	CC 2,5/..-G
Linha de produtos	COMBICON Connectors M
Formato	Componente para processo de solda por refusão
Número de pólos	6
Passo	5,08 mm
Número de conexões	6
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	6
Flange de fixação	sem
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	12 A
Tensão U_N	320 V
Resistência de contato	1,3 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	250 V
Tensão de teste (III/3)	4 kV
Tensão de teste (III / 2)	320 V
Tensão de teste (III/2)	4 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	400 V
Tensão de teste (II/2)	4 kV

Montagem

Tipo de montagem	Solda THR/solda por onda
Layout de pinos	Pinagem linear

Instruções de processamento

Processo	Solda por refusão/onda
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classificação Temperatura T_c	260 °C
Ciclos de solda na refusão	3

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
------	---

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (3 - 5 µm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada intermédia)	Níquel (1,3 - 3 µm Ni)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (3 - 5 µm Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)	Níquel (1,3 - 3 µm Ni)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	preto (9005)
Material isolante	LCP
Grupo de material isolante	IIIa
CTI conforme IEC 60112	175
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Avisos

Dados dos processos de solda	Processamento por processos de refluxo de acordo com a norma IEC 60068-2-58 ou a norma DIN EN 61760-1 (na sua versão atual) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 de acordo com IPC/JEDEC J-STD-020-C
------------------------------	---

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	5,08 mm
Largura [w]	30,08 mm
Altura [h]	11,2 mm
Comprimento [l]	12 mm
Altura de montagem	8,6 mm
Comprimento do pino de solda [P]	2,6 mm
Medidas do pino	1 x 1 mm

Design de placa de circuito impresso

Diâmetro do furo de sondagem	1,6 mm
------------------------------	--------

Ensaio mecânicos

Inspecção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspecção dimensional

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Resistência das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste

Polarização e codificação

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste

Suporte de contato em utilização

Especificação de teste	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Suporte de contato em utilização Requisito >20 N	Aprovado no teste

Forças de encaixe e remoção

Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	25
Força de inserção por polo aprox.	8 N
Força de tração por polo aprox.	6 N

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	12

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	IIIa
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensão de isolamento nominal (III/3)	250 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	4 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	3,2 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	400 V

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Tensão de impulso nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	4 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	4,8 kV
Resistência de passagem R_1	1,3 mΩ
Resistência de passagem R_2	1,4 mΩ
Ciclos de encaixe	25


Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	2,21 kV

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Desenho de medidas	
Tipo de embalagem	Cinta com 56 mm de largura
Largura da fita [W]	56 mm
Medida exterior da bobina [W2]	≤ 62,4 mm

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Diâmetro de bobina [A]	≤ 330 mm
Tipo de embalagem	Bolsa transparente
Nível ESD	(D) eletrostaticamente dissipativo
Especificação de teste	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Desenhos



Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR




Tipo: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>



Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR




Tipo: FKC 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>



Tipo: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR




Tipo: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26 THR

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>



Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR




Tipo: MVSTBR 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>



Tipo: TMSTBP 2,5/...-STF-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P26THR




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P...THR

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P...THR




Tipo: FKCV(W/R) 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P...THR

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>



Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P...THR



Tipo: ICV 2,5/...-G-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P...THR


CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19931011				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
Padrão	300 V	16 A	-	-
D				
Padrão	300 V	10 A	-	-
Alternativa 1	150 V	15 A	-	-

 Parecer VDE com monitoramento de fabricação ID de certificação: 40041286				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	400 V	12 A	-	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40050079				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	320 V	16 A	-	-

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1954621

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1954621>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br