

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pres a base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero poli: 12, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: CC 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: Nastro larghezza 88 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download

## I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1954906                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 240 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 240 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AACTBB                                                      |
| Codice prodotto                     | AACTBB                                                      |
| GTIN                                | 4017918925727                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8 g                                                         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,24 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Pres a base per circuiti stampati                    |
| Famiglia di prodotti                      | CC 2,5/..-GF                                         |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Connectors M                                |
| Tipo                                      | Componente adatto alle soluzioni Through Hole Reflow |
| Numero di poli                            | 12                                                   |
| Passo                                     | 5,08 mm                                              |
| Numero collegamenti                       | 12                                                   |
| Numero di file                            | 1                                                    |
| Numero dei potenziali                     | 12                                                   |
| Tipo di fissaggio                         | Flangia filettata                                    |
| Layout pin                                | Pinning lineare                                      |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 1                                                    |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 12 A  |
| Tensione nominale $U_N$                       | 320 V |
| Resistenza di contatto                        | 1 mΩ  |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV  |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV  |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV  |

### Montaggio

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura TTHR / ad onde |
| Layout pin        | Pinning lineare          |

#### Flangia

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
|---------------------|--------|

#### Istruzioni di lavorazione

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Processo                         | Saldatura reflow/a onde |
| Moisture Sensitive Level         | MSL 1                   |
| Classification Temperature $T_c$ | 260 °C                  |
| Cicli di saldatura reflow        | 3                       |

### Indicazioni materiale

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

## Indicazioni materiale - contatti

|                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                         | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                           | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                        | stagnatura galvanica                                                                  |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)  | Stagno (3 - 5 $\mu\text{m}$ Sn)                                                       |
| Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio)    | Nichel (1,3 - 3 $\mu\text{m}$ Ni)                                                     |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (3 - 5 $\mu\text{m}$ Sn)                                                       |
| Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio)   | Nichel (1,3 - 3 $\mu\text{m}$ Ni)                                                     |


## Indicazioni materiale - custodia

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (9005) |
| Materiale isolante                     | LCP         |
| Gruppo materiale isolante              | IIIa        |
| CTI secondo IEC 60112                  | 175         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0          |

## Note

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati sui processi di saldatura | Lavorazione in processi di reflow ai sensi della norma IEC 60068-2-58 o DIN EN 61760-1 (versione aggiornata)<br>Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 secondo IPC/JEDEC J-STD-020-C |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensioni

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 5,08 mm                                                                              |
| Larghezza [w]                  | 71,12 mm                                                                             |
| Altezza [h]                    | 11,2 mm                                                                              |
| Lunghezza [l]                  | 12 mm                                                                                |
| Altezza di installazione       | 8,6 mm                                                                               |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,6 mm                                                                               |
| Dimensioni dei codoli          | 1 x 1 mm                                                                             |

## Design del circuito stampato

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,6 mm |
|---------------|--------|

## Controlli meccanici

### Controllo visivo

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
|--------------------|--------------------------|

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Risultato                                                  | Prova superata            |
| Controllo dimensionale                                     |                           |
| Specifica di prova                                         | DIN EN 60512-1-2:2003-01  |
| Risultato                                                  | Prova superata            |
| Resistenza delle scritte                                   |                           |
| Specifica di prova                                         | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato                                                  | Prova superata            |
| Polarizzazione e codifica                                  |                           |
| Specifica di prova                                         | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato                                                  | Prova superata            |
| Portacontatti in uso                                       |                           |
| Specifica di prova                                         | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Settori d'applicazione portacontatti<br>Applicazione >20 N | Prova superata            |
| Forza di inserzione/trazione                               |                           |
| Risultato                                                  | Prova superata            |
| Numero di cicli                                            | 25                        |
| Forza di inserzione per polo circa                         | 8 N                       |
| Forza di trazione per polo circa                           | 6 N                       |

## Controlli elettrici

### Prova termica | Gruppo di controllo C

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 12                       |

### Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante                                                      | IIIa                                |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 175                             |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 250 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 4 kV                                |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm                                |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 4 mm                                |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 320 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 4 kV                                |

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm   |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 3,2 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 400 V  |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 4 kV   |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 3 mm   |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 4 mm   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

### Controllo della vita elettrica

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Specifica di prova                                | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV                                      |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>               | 1 mΩ                                        |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>               | 1,1 mΩ                                      |
| Cicli di manovra                                  | 25                                          |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui        | > 5 MΩ                                      |

### Controllo climatico

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                          | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore       | 105 °C/168 h                                                              |
| Tensione alternata fissa                    | 2,21 kV                                                                   |

### Urti

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto       | Semisinusoidale                           |
| Accelerazione      | 30g                                       |
| Durata urti        | 18 ms                                     |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)               |

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                              |

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

Temperatura ambiente (montaggio)

-5 °C ... 100 °C

## Informazioni sull'imballaggio

Disegno quotato



Confezione

Nastro larghezza 88 mm

Larghezza nastro [W]

88 mm

Misura esterna bobina [W2]

≤ 94,4 mm

Diametro bobina [A]

≤ 330 mm

Tipo di confezionamento

Sacchetto trasparente


# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati




1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

## Disegni



Tipo: FKCS 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Tipo: FKCVR 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati




1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>



Tipo: FKCVW 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR


# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati

1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>



Tipo: FKCN 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Tipo: SMSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati




1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>



Tipo: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




Tipo: MSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati




1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>



Tipo: FKCT 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Tipo: FK 2,5 HC/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati




1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>



Tipo: TFKC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




Tipo: LPC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR


# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati

1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>



Tipo: TFKC 2,5 HC/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR



Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

|  <b>Perizia VDE con monitoraggio produzione</b><br>ID omologazione: 40041286 |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                         |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                               | 400 V                   | 12 A                    | -           | -                     |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-19931011 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
| Standard                                                                                                                                      | 300 V                   | 16 A                    | -           | -                     |
| D                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
| Standard                                                                                                                                      | 300 V                   | 10 A                    | -           | -                     |
| Alternativa 1                                                                                                                                 | 150 V                   | 15 A                    | -           | -                     |

|  <b>Omologazione marchio VDE</b><br>ID omologazione: 40050079 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                            |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 320 V                   | 16 A                    | -           | -                     |

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

# CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - Presa base per circuiti stampati



1954906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954906>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)