TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC - Alimentation

1065976

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065976

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Alimentation à découpage primaire TRIO POWER IP67, Connecteurs circulaires 7/8", Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 8 A

Description du produit

Les alimentations TRIO POWER 8 A d'indice de protection IP67 disposent d'un contact de commutation libre de potentiel et offrent de meilleures possibilités de diagnostic. Le démarrage en toute sécurité de lourdes charges est rendu possible par une réserve de puissance dynamique de 150 % pendant 5 s.

Avantages

- LED AC OK et LED DC OK permettent un diagnostic direct
- Démarrage fiable, même avec de lourdes charges, grâce à une réserve de puissance dynamique pouvant atteindre 150 % pendant 5 s
- Installation sûre avec des connecteurs circulaires 7/8“
- L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
- Utilisation fiable grâce à une résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la rigidité diélectrique
- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, d'indice de protection IP67, garantit une protection sûre contre la poussière et l'eau

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1065976
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMPF13
Product key	CMPF13

GTIN	4055626731032
Poids par pièce (emballage compris)	1☐753 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐312 g
Numéro du tarif douanier	85044095
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Fonctionnement AC

Schéma de liaison à la terre	Réseau en étoile (TN, TT, IT (PE))
Plage de tension nominale d'entrée	100 V AC ... 240 V AC
Plage de tension d'entrée	100 V AC ... 240 V AC ±10 %
Tension de démarrage	> 75 V AC
Tension de coupure	< 70 V AC
Rigidité diélectrique max.	≤ 300 V AC 15 s
Tension secteur national typique	120 V AC
	230 V AC
Type de tension de la tension d'alimentation	AC
Choc de courant d'appel	≤ 25 A (typique)
Intégrale de courant d'appel (I^2t)	< 0,5 A^2s
Limitation du courant d'appel	typ. 25 A (à 1 ms)
Plage de fréquence AC	50 Hz ... 60 Hz ±10 %
Plage de fréquence (f_N)	50 Hz ... 60 Hz ±10 %
Durée de pontage en cas de panne de courant	> 15 ms (120 V AC)
	> 15 ms (230 V AC)
Courant absorbé	2,2 A (100 V AC)
	0,9 A (240 V AC)
Consommation nominale	285 VA
Circuit de protection	Protection contre les transitoires; Varistance
Facteur de puissance	> 93
Temps d'enclenchement	< 1 s
Fusible d'entrée	6,3 A (interne (protection fine))
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée	6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection ≤ ⎍ A) (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente)
Courant de décharge vers PE	< 3,5 mA

Fonctionnement DC

Plage de tension nominale d'entrée	110 V DC ... 250 V DC
Plage de tension d'entrée	110 V DC ... 250 V DC ±10 %
Tension de démarrage	≥ 95 V DC
Tension de coupure	< 95 V DC
Type de tension de la tension d'alimentation	DC
Durée de pontage en cas de panne de courant	> 15 ms
Courant absorbé	1,9 A (110 V DC)
	0,8 A (250 V DC)
Facteur de puissance	> 93

Données de sortie

Rendement	typ. 91 % (120 V AC)
	typ. 92 % (230 V AC)
Tension de sortie nominale	24 V DC ±1 % (SELV)
Courant nominal de sortie (I_N)	8 A
Boost dynamique ($I_{Dyn.Boost}$)	12 A (5 s)
Déclassement	> 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Résistance à l'alimentation de retour	≤ 35 V DC
Protection contre la surtension à la sortie (OVP)	≤ 30 V DC
Tolérance de réglage	< 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %)
	< 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, 10 Hz)
	< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %)
Ondulation résiduelle	≤ 10 mV_{CC}
Protection contre les courts-circuits	oui
Résistant au fonctionnement à vide	oui
Puissance de sortie	192 W
	288 W
Puissance dissipée à vide maximale	< 8 W (120 V AC)
	< 5 W (230 V AC)
Puissance dissipée charge nominale max.	< 18 W (120 V AC)
	< 14 W (230 V AC)
Temps d'établissement	≤ 12 ms (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Montage en parallèle autorisé	oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance
Connectabilité en série	oui
Protection par fusible (côté secondaire)	électronique

Signal: DC OK

Tension de commutation maximale	30 V AC/DC
Courant de charge permanent	100 mA

Signal relais 13/14

Par défaut	fermée
TOR	30 V AC 30 V DC 100 mA

Caractéristiques de raccordement

Entrée

Type de raccordement	Connecteurs circulaires 7/8"
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Nombre de pôles	3

Sortie

Type de raccordement	Connecteurs circulaires 7/8"
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Nombre de pôles	4

Signal

Type de raccordement	connecteur rond M12
Détrompage	A
Mode de verrouillage	M12
Nombre de pôles	5

Signalisation

Modes de signalisation	LED
	Contact de signalisation indépendant du potentiel
Affichage d'état	2 x LED (verte)

Sortie de signal: Affichage d'état par LED

Nom signalisation	AC OK
Affichage d'état	LED
Coloris	vert
AC OK	AC_{In} > 0,55 x AC_N (AC_N = 90 V AC)

Sortie de signal: Affichage d'état par LED

Nom signalisation	DC OK
Affichage d'état	LED
Coloris	vert
DC OK	U_{OUT} > 0,9 x U_N (U_N = 24 V DC)
13/14	U_{OUT} > 0,9 x U_N (U_N = 24 V DC)

Propriétés électriques

Nombre de phases	1
Tension d'isolement entrée / sortie	3 kV AC (homologation du type)
	1,5 kV AC (Contrôle individuel)

Propriétés du produit

Type de produit	Alimentation électrique
Gamme de produits	TRIO POWER IP67
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1200000 h (25 °C)
	> 700000 h (40 °C)
	> 300000 h (60 °C)

Propriétés d'isolation

Classe de protection	I
Catégorie de surtension (EN 61010-1)	III (≤ 2000 m)
	II (≤ 4000 m)
Degré de pollution	2 (CEI 61010-1)

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	136 mm
Hauteur	240 mm

Profondeur	53 mm

Orifice

Diamètre	5,6 mm

Dimensions de montage

Distance de montage à droite/à gauche	10 mm / 10 mm
Distance de montage en haut/en bas	0 mm / 100 mm

Montage

Type de montage	Montage mural
Protégée par vernis	non

Indications sur les matériaux

Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction)	V0
Matériau du boîtier	Métallique
Version du boîtier	Aluminium (AlMg3)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (Derating >60 °C : 2,5 %/K)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (type de démarrage testé)	-40 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 4000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m)
Classe climatique	4K26 (EN 60721-3-4)
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation)
Choc	18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27)
Vibrations (service)	< 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6)
	15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

Normes et spécifications

Sécurité électrique

Désignation de la norme	Sécurité électrique
Normes/prescriptions	CEI 61010-1

Très basse tension de sécurité

Désignation de la norme	Très basse tension de sécurité
Normes/prescriptions	CEI 61010-1
	CEI 61010-2-201 (SELV)

Isolation sûre

Désignation de la norme	Isolement sécurisé
Normes/prescriptions	CEI 61558-2-16

Équipements d'alimentation basse tension à sortie de courant continu

Désignation de la norme	Équipements d'alimentation basse tension, à sortie de courant continu
Normes/prescriptions	EN 61204-3

Consignes de sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires

Désignation de la norme	Consignes de sécurité pour appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires
Normes/prescriptions	CEI 61010-1

Valeurs limites pour les courants harmoniques

Désignation de la norme	Valeurs limites pour les courants harmoniques
Normes/prescriptions	EN 61000-3-2

Indices de protection par boîtier (code IP)

Désignation de la norme	Indices de protection par les boîtiers (code IP)
Normes/prescriptions	EN/CEI 60529

Homologations

UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 61010-1

UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 61010-2-201

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension	Conformité à la directive NSR 2014/35/UE
Emission	Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle)
Immunité	Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel)

Émissions conduites

Normes / Spécifications	EN 55016
	EN 61000-6-3 (classe B)

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 55011 (EN 55022)

Émissions parasites

Normes/Prescriptions	EN 55016
	EN 61000-6-3 (classe B)

Circuits de haute pulsation

Normes/Prescriptions	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (classe A)

Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2

Décharge électrostatique

Décharge par contact	6 kV (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère A

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3

Champ électromagnétique HF

Plage de fréquence	80 MHz ... 1 GHz
Intensité de champ	10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Plage de fréquence	1 GHz ... 2 GHz
Intensité de champ	10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Plage de fréquence	2 GHz ... 6 GHz
Intensité de champ	10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère A

Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4

Transitoires électriques rapides (en salves)

Entrée	4 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Sortie	2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Signal	2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Remarque	Critère A

Contrainte de surtension transitoire (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5

Contrainte de surtension transitoire (Surge)

Entrée	2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique)
	4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique)
Sortie	1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique)
	2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Signal	1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Remarque	Critère A

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6

Perturbations conduites

Entrée/sortie	asymétrique
Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque	Critère A
Tension	10 V (Sévérité de contrôle 3)

Chutes de tension

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-11
Tension	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Chute de tension	70 %
Nombre de périodes	25 périodes
Remarque	Critère A
Chute de tension	40 %
Nombre de périodes	10 périodes
Remarque	Critère A
Chute de tension	0 %
Nombre de périodes	1 période
Remarque	Critère A

Émissions


Normes/Prescriptions	EN 61000-6-3
Tension perturbatrice selon à EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles
Perturbations radioélectriques selon EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles

Critères

Critère A	Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B	Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.
Critère C	Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande.


Dessins

Dessin coté




Encombrement de l'appareil (cotes en mm)

Diagramme




Rendement

Diagramme




Courant d'entrée / courant de sortie

Diagramme




Facteur de puissance

Diagramme



Courant de sortie/hauteur d'installation

Diagramme



Courant de sortie/température ambiante

Schéma fonctionnel




Schéma fonctionnel

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065976

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-135371-A1-UL

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651 0101 12535

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-135371-A1-UL

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651 0101 12535

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Diboron trioxide(n° CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n° CAS: 1317-36-8)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	8eff7996-8c21-4152-919e-5b5ba1f54916

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	28,41 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr