TRIO3-PS/3AC/24DC/40/8C/IOL - Alimentation

1362792

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1362792

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Disjoncteur électronique 8 canaux, IO-Link, Montage sur rail DIN, entrée: 3 phasée, sortie : 24 V DC / 40 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Description du produit

Toutes les alimentations TRIO POWER disposent d'une fonction de diagnostic intelligent à LED multicolores et d'un contact de signalisation collective. La signalisation de tous les états importants, tels que DC OK, surcharge et court-circuit, s'effectue par ce biais. Sur option : protection d'appareil multi-canaux intégrée et interface IO-Link de diagnostic et de paramétrage. Les appareils compacts réduisent les frais d'installation, l'espace nécessaire dans l'armoire électrique ainsi que les coûts de matériel. Les alimentations TRIO POWER offrent ainsi une alimentation et une protection sûres en un seul appareil.

Avantages

- Alimentation et protection en un seul appareil grâce à une protection d'appareil multi-canaux intégrée
- Coûts d'installation réduits grâce à une diminution de 70 % du câblage et du montage
- Mise en service aisée grâce à la commande manuelle intuitive ou au paramétrage via IO-Link
- Disponibilité élevée grâce à une gestion prioritaire de la charge avec autosurveillance intelligente
- Gain de place grâce à la largeur réduite et à la possibilité de juxtaposition

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1362792
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMPD36
Product key	CMPD36
GTIN	4063151706821
Poids par pièce (emballage compris)	2☐835 g
Poids par pièce (hors emballage)	2☐290 g
Numéro du tarif douanier	85044095
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Données d'entrée

Fonctionnement AC

Schéma de liaison à la terre	Réseau en étoile (TN, TT, IT (PE))
Plage de tension nominale d'entrée	3x 400 V AC ... 500 V AC
Plage de tension d'entrée	3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 %
	2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 %
Tension secteur national typique	3x 400 V AC
	3x 480 V AC
Type de tension de la tension d'alimentation	AC
Choc de courant d'appel	< 21 A (25 °C)
Intégrale de courant d'appel (I^2t)	< 0,77 A^2s
Plage de fréquence (f_N)	50 Hz ... 60 Hz ±10 %
Durée de pontage en cas de panne de courant	typ. 21 ms (3x 400 V AC)
	typ. 21 ms (3x 480 V AC)
Courant absorbé	3x 1,5 A (3x 400 V AC)
	3x 1,2 A (3x 500 V AC)
	2x 2,6 A (2x 400 V AC)
	2x 2,1 A (2x 500 V AC)
Circuit de protection	Protection contre les transitoires; Varistance
Facteur de puissance	0,94 (3x 480 V AC)
Fusible d'entrée de l'appareil	6,3 A interne (protection fine)
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée	3x 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente)
Courant de décharge vers PE	< 3,5 mA

Données de sortie

Rendement	typ. 94,4 % (3x 400 V AC)
	typ. 94,6 % (3x 480 V AC)
Tension de sortie nominale	24 V DC
Plage de réglage de la tension de sortie (U_{Set})	24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée)
Courant nominal de sortie (I_N)	40 A
Boost dynamique ($I_{Dyn.Boost}$)	max. 60 A (5 s)
Nombre de voies	8
	1 A

Intensité nominale par canal	2 A
	3,8 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
Courant assigné (préréglé)	1 A
Temps d'attente après déconnexion d'un canal	5 s
Temporisation de l'activation des canaux	100 ms
Protection contre les courts-circuits	oui
Résistant au fonctionnement à vide	oui
Déclassement	60 °C ... 70 °C
Facteur de crête	typ. 1,54 (3x 400 V AC)
	typ. 1,53 (3x 480 V AC)
Puissance de sortie (P_N)	960 W
Puissance de sortie ($P_{Rés.Puis.\ dyn.}$)	max. 1440 W (5 s)
Montage en parallèle autorisé	non
Connectabilité en série	non
Charge capacitive max.	30 mF
Résistance à l'alimentation de retour	≤ 35 V DC
Protection contre la surtension à la sortie (OVP)	≤ 35 V DC
Ondulation résiduelle	typ. 13 mV_{CC} (pour les valeurs nominales)
Tolérance de réglage	< 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %)
	< 3 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %)
Temps d'établissement	≤ 1 s (U_{Out} = 10 % ... 90 %)
Puissance dissipée minimale à vide	< 1,37 W (3x 400 V AC)
Puissance dissipée à vide maximale	< 0,77 W (3x 480 V AC)
Puissance dissipée charge nominale minimale	< 45,75 W (3x 400 V AC)
Puissance dissipée charge nominale max.	< 42,52 W (3x 480 V AC)
Fusible intégré	oui
Protection par fusible (côté secondaire)	électronique

Caractéristiques de raccordement

Entrée

Position	1.x

Technologie de raccordement: Pôles

Repérage des points de connexion	1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 (⏚ IEC ANSI)

Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
rigide (Bloc de jonction)	0,2 mm² ... 4 mm²
rigide (recommandé)	1,5 mm² (recommandée)

souple (Klemme)	0,2 mm² ... 2,5 mm²
souple (empfohlen)	1,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 2,5 mm²
souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé)	1,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 2,5 mm²
souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé)	1,5 mm² (recommandée)
AWG (Bloc de jonction)	24 ... 12 (Cu)
AWG (recommandé)	16 (recommandée)
Longueur à dénuder (starr/flexibel)	10 mm (rigide/souple/embout)

Sortie

Position	2.x

Technologie de raccordement: Pôles

Repérage des points de connexion	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (+)

Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
rigide (Bloc de jonction)	0,2 mm² ... 4 mm²
rigide (recommandé)	1,5 mm² (recommandée)
souple (Klemme)	0,2 mm² ... 2,5 mm²
souple (empfohlen)	1,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu)
souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé)	1,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 2,5 mm²
souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé)	1,5 mm² (recommandée)
AWG (Bloc de jonction)	24 ... 12 (Cu)
AWG (recommandé)	16 (recommandée)
Longueur à dénuder (starr/flexibel)	10 mm (rigide/souple/embout)

Sortie

Position	2.x

Technologie de raccordement: Pôles

Repérage des points de connexion	2.9, 2.10 (-)

Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
rigide (Bloc de jonction)	0,75 mm² ... 16 mm²
rigide (recommandé)	10 mm² (recommandée)
souple (Klemme)	0,75 mm² ... 16 mm²
souple (empfohlen)	10 mm² (recommandée)
souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction)	0,75 mm² ... 16 mm²
souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé)	10 mm² (recommandée)
souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction)	0,75 mm² ... 10 mm²
souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé)	10 mm² (recommandée)
AWG (Bloc de jonction)	20 ... 4 (Cu)

AWG (recommandé)	8 (recommandée)
Longueur à dénuder (starr/flexibel)	18 mm (rigide/souple/embout)

Signal

Position	3.x

Technologie de raccordement: Pôles

Repérage des points de connexion	3.1 (13), 3.2 (14)

Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
rigide (Bloc de jonction)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
rigide (recommandé)	0,5 mm² (recommandée)
souple (Klemme)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
souple (empfohlen)	0,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu)
souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé)	0,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 0,75 mm²
souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé)	0,5 mm² (recommandée)
AWG (Bloc de jonction)	24 ... 16 (Cu)
AWG (recommandé)	20 (recommandée)
Longueur à dénuder (starr/flexibel)	10 mm (rigide/souple/embout)

Communication

Position	5.x

Technologie de raccordement: Pôles

Repérage des points de connexion	5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-)

Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
rigide (Bloc de jonction)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
rigide (recommandé)	0,5 mm² (recommandée)
souple (Klemme)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
souple (empfohlen)	0,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu)
souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé)	0,5 mm² (recommandée)
souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction)	0,25 mm² ... 0,75 mm²
souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé)	0,5 mm² (recommandée)
AWG (Bloc de jonction)	24 ... 16 (Cu)
AWG (recommandé)	20 (recommandée)
Longueur à dénuder (starr/flexibel)	10 mm (rigide/souple/embout)

Interfaces

IO-Link

Spécification	V1.1

Interface	IO-Link
Nombre d'interfaces	1
Type de raccordement	Raccordement Push-in
Position	5.x
Repérage des points de connexion	5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-)
Physique de transmission	Câble industriel standard à 3 fils
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Vitesse de transmission	38,4 kbit/s (COM2)
Temps de cycle	40 ms
Nombre de données de process	6 Octet (Données d'entrée)
Device ID	$040117_{hex}/262423_{dez}$
ID Vendor	$00B0_{hex}$ / 176_{dez}

Signalisation

Signalisation LED

Modes de signalisation	LED DC OK - état du signal de fonctionnement (U_N = 24 V DC, $I_{Out} = I_N$)
Fonction	Indicateur visuel de l'état de fonctionnement
Coloris	rouge, jaune, vert (LED multicolore)
LED éteinte	Absence de tension d'alimentation à l'entrée AC (Éteinte)
LED allumée (verte), DC OK	U_{Out} > 21 V DC et I_{Out} < 0,9 x I_N (Allumée (verte), DC OK)
LED allumée (jaune), IOut > 90 %	U_{Out} > 21 V DC et I_{Out} > 0,9 x I_N (Allumée (jaune), I_{Out} > 90 %)
LED allumée (rouge, clignotante) OVP	U_{OUT} > OVP (Over voltage protection) (allumée (rouge clignotante))

Sortie de signal DC OK

Position	3.x
Type de signalisation	Contact de commutation DC OK - état du signal de fonctionnement (U_N = 24 V DC, $I_{Out} = I_N$)
Repérage des points de connexion	3.1 (13), 3.2 (14)
Fonction	Transmission de l'état de fonctionnement
Contact de commutation (libre de potentiel)	OptoMOS
Tension de commutation	max. 30 V DC (SELV)
Capacité de charge	max. 100 mA
Condition d'état (Contact fermé)	U_{Out} > 21 V DC et I_{Out} < 0,9 x I_N (Contact fermé)
Condition d'état (Contact ouvert)	U_{Out} < 21 V DC ou I_{Out} > 0,9 x I_N (établissement d'une valeur moyenne sur 60 s) (Contact ouvert)
Condition d'état (Contact ouvert_1)	Canal déclenché ou défectueux ou OVP actif

Propriétés électriques

Nombre de phases	3
Tension d'isolement entrée / sortie	5,3 kV DC (homologation du type)
	3,1 kV DC (Contrôle individuel)

Propriétés du produit

Type de produit	Alimentation électrique
Gamme de produits	TRIO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1200000 h (25 °C)
	> 660000 h (40 °C)
	> 265000 h (60 °C)
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Directive Protection de l'environnement	Directive RoHS 2011/65/UE
	WEEE
	Reach

Propriétés d'isolation

Classe de protection	I
Catégorie de surtension (EN 61010-1)	III (≤ 2000 m)
	II (≤ 5000 m)
Catégorie de surtension (EN 61010-2-201)	III (≤ 2000 m)
	II (≤ 5000 m)
Catégorie de surtension (EN 62368-1)	II (≤ 2000 m)
	II (≤ 5000 m)
Degré de pollution	2

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	128 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	167 mm
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN))	160 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN))

Dimensions de montage

Distance de montage à droite/gauche (active)	15 mm / 15 mm
Distance de montage à droite/à gauche (passive)	0 mm / 0 mm (≤ 40 °C)

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm
Position de montage	Profilé horizontal NS 35, EN 60715
Protégée par vernis	non

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtier, blocs de jonction)
Modèle de capot	Polycarbonate
Version des éléments latéraux	Aluminium

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (type de démarrage testé)	-40 °C
Hauteur d'utilisation (Maximum)	≤ 5000 m
Hauteur d'utilisation (Déclassement puissance de sortie)	> 2000 m (Déclassement : 10 %/1000 m)
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)
Choc (fonctionnement)	11 ms, 15g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27)
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6)
	50 Hz ... 150 Hz, 0,7g, 90 min.
Temp Code	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

Normes et spécifications

Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (distances d'isolement)

Désignation de la norme	Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (écarts d'isolation)
Normes/prescriptions	DIN EN 61558-2-16

Sécurité électrique

Désignation de la norme	Sécurité électrique
Normes/prescriptions	CEI 61010-2-201 (SELV)

Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire

Désignation de la norme	Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire
Normes/prescriptions	CEI 61010-1

Très basse tension de sécurité

Désignation de la norme	Très basse tension de sécurité
Normes/prescriptions	IEC 61010-1 (SELV)

Très basse tension de sécurité

Désignation de la norme	Très basse tension de sécurité
Normes/prescriptions	CEI 61010-2-201 (PELV)

Isolation sûre

Désignation de la norme	Isolement sécurisé
Normes/prescriptions	CEI 61558-2-16
	CEI 61010-2-201

Limite des courants harmoniques de réseau

Désignation de la norme	Limites pour les émissions de courants harmoniques
Normes/prescriptions	EN 61000-3-2

Variation du secteur/Sous-tension

Désignation de la norme	Variation du secteur/Sous-tension
Normes/prescriptions	SEMI F47

	EN 61000-4-11

Homologations

UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 61010-1

UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 61010-2-201

UL/CSA

Repérage	UL 1310 / CSA C22.2 No. 223 (NEC Class 2)

UL

Repérage	UL 2367 (Standard for Safety for Solid State Overcurrent Protectors)

ANSI/UL

Repérage	PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS
	(EN) • This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) • Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles.
	(EN) • WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) • AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse.
	(EN) • If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) • Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée.
	(EN) • This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) • Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil.

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension	Conformité à la directive NSR 2014/35/UE
Emission	Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle)
Immunité	Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel)

Émissions conduites

Normes / Spécifications	EN 55016

	EN 61000-6-3 (classe B)

Émissions parasites

Normes/Prescriptions	EN 55016
	EN 61000-6-3 (classe B)

Circuits de haute pulsation

Normes/Prescriptions	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (classe A)
Plage de fréquence	0 kHz ... 2 kHz

Papillotement

Normes/Prescriptions	EN 61000-3-3
	EN 61000-3-3

Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2

Décharge électrostatique

Décharge par contact	6 kV (Sévérité de contrôle 3)
Décharge dans l'air	8 kV (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère B

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3

Champ électromagnétique HF

Plage de fréquence	80 MHz ... 1 GHz
Intensité de champ	10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Plage de fréquence	1 GHz ... 6 GHz
Intensité de champ	10 V/m (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère A

Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4

Transitoires électriques rapides (en salves)

Entrée	asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3)
Sortie	asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3)
Signal	asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2)
Remarque	Critère A

Contrainte de surtension transitoire (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5

Contrainte de surtension transitoire (Surge)

Entrée	symétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3)
	asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 4)
Sortie	symétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2)

	asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3)
Signal	asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2)
Remarque	Critère A

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6

Perturbations conduites

Entrée/sortie/signal	asymétrique
Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque	Critère A
Tension	10 V (Sévérité de contrôle 3)

Chutes de tension


Normes/Prescriptions	EN 61000-4-11
Tension	400 V AC
Fréquence	50 Hz
Chute de tension	70 %
Nombre de périodes	25 périodes
Texte complémentaire	Classe 3
Remarque	Critère A
Chute de tension	40 %
Nombre de périodes	10 périodes
Texte complémentaire	Classe 3
Remarque	Critère A
Chute de tension	0 %
Nombre de périodes	1 période
Texte complémentaire	Classe 3
Remarque	Critère A

Critères

Critère A	Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B	Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.


Dessins

Dessin coté




Encombrement de l'appareil (cotes en mm)

Dessin coté




Encombrement de l'appareil (cotes en mm)

Dessin schématique




Distances de contrôle tension d'isolement

Diagramme




Facteur de puissance

Diagramme




Courant d'entrée / courant de sortie

Diagramme




Rendement

Diagramme



Derating selon la température

Diagramme



Derating en fonction de la hauteur

Schéma fonctionnel




Schéma fonctionnel

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1362792

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-142601-A1-UL

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20220622

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-142601-A1-UL

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20220622

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20220707

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20220707

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	34, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr