ILB BT ADIO MUX - Kit radio

2702875

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702875

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Kit Wireless MUX, deux modules équipés respectivement de 16 entrées et sorties TOR et de 2 entrées et sorties analogiques (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), raccordement d'antenne RSMA (femelle), sans antenne. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Description du produit

Le multiplexeur Wireless-MUX transmet 16 signaux numériques et 2 signaux analogiques dans les deux directions. Le multiplexeur Wireless-MUX est proposé « prêt à l'usage » : déballer - brancher - allumer - et la liaison radio fonctionne déjà.

Avantages

- Diagnostic radio via graphique à barres
- Portée de 50 m à 100 m dans des ateliers de production avec des antennes omnidirectionnelles, et jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles en champ libre
- Établissement rapide de la connexion et transmission de signaux
- Technologie Bluetooth 4.0 en vigueur
- Plug&Play - mise en service sans configuration
- Rien de plus simple : déballer, raccorder, mettre en marche !

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

ILB BT ADIO MUX - Kit radio

2702875

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702875

Référence	2702875
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC662
Product key	DNC662
GTIN	4055626369846
Poids par pièce (emballage compris)	645,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	630 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Module radio
Gamme de produits	Inline
Application	E/S
Type	Stand-alone
MTTF	1458 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %)
	557 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %)
	219 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %)
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Diagnostic messages	Court-circuit ou surcharge des sorties TOR LED
	Liaison radio FS-LED
	Tension logique et actionneurs LED
	Qualité de la liaison radio 4 LED

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Durées

Temporisation	≤ 10 ms (Temps de latence, typique)
	≤ 800 ms (Fonction Fail-Safe en cas de coupure radio)

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,44 W

Alimentation: Bloc électronique

Type de raccordement	Connecteur Inline
Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30,5 V DC (via un connecteur d'alimentation)
Courant absorbé	60 mA (pour 24 V DC, pour 25 °C)
Circuit de protection	Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions

Données d'entrée

Analogique:

Dénomination entrée	Entrées analogiques
Description de l'entrée	single ended
Nombre d'entrées	2
Circuit de protection	Surtension; Diodes Zener bidirectionnelles au niveau des entrées analogiques, limitation de courant via un disjoncteur interne
Résolution de la valeur mesurée	12 bits
Signal d'entrée courant	0 mA ... 20 mA
Résistance d'entrée entrée courant	50 Ω
Signal d'entrée tension	0 V ... 10 V
Résistance d'entrée entrée tension	130 kΩ

Numérique:

Dénomination entrée	Entrées TOR
Nombre d'entrées	16
Type de raccordement	Raccordement à ressort de traction
Technologie de raccordement	1 fil
Plage de tension d'entrée signal « 0 »	< 5 V
Plage de tension d'entrée signal « 1 »	> 15 V
Tension d'entrée nominale U_{IN}	24 V DC
Longueur de câble admissible pour le capteur	100 m
Courant d'entrée typique par canal	2,3 mA

Données de sortie

Analogique:

Dénomination sortie	Sorties analogiques
Nombre de sorties	2
Résolution DAC	12 Bit
Signal de sortie courant	0 mA ... 20 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant	≤ 500 Ω
Signal de sortie tension	0 V ... 10 V
Charge/charge de sortie Sortie tension	≥ 2 kΩ

Numérique:

Dénomination sortie	Sorties TOR
Type de raccordement	Raccordement à ressort de traction
Technologie de raccordement	1 fil
Nombre de sorties	16
Circuit de protection	Protection contre les courts-circuits, la surcharge, résistant à la tension en retour
Courant de sortie	8 A
Courant de sortie maximal par canal	500 mA
Tension de sortie nominale	24 V DC
Courant de sortie à l'état hors circuit	≤ 10 µA (En l'absence de charge, une tension peut également être mesurée au niveau d'une sortie non activée.)

Charge nominale inductive	12 VA (1,2 H, 50 Ω)
Charge nominale lampes	12 W
Charge nominale ohmique	12 W (48 Ω)
Comportement en cas de surcharge	Redémarrage automatique
Comportement en cas de surcharge inductive	La sortie peut être détruite
Comportement en cas de coupure de tension	La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes	protégé contre la tension inverse
Résistance à la tension en retour appliquée en permanence	≤ 2 A
Coupure de la surintensité	≥ 0,7 A

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple [AWG]	... 16
Longueur à dénuder	8 mm

Interfaces

Fonctions

Homologations radio	Europe, USA, Canada, pays supplémentaires sur la boutique en ligne

Wireless

Type de modulation	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Mode de raccordement de l'antenne	RSMA (femelle)
Nombre de voies	40
Plage de fréquence	2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM)
Bande de fréquence	2,4 GHz
Norme de télécommunication	Bluetooth
Puissance d'émission	5 dBm
Sensibilité du récepteur	-95,00 dBm

Signalisation

Messages de diagnostic

Diagnostic	Court-circuit ou surcharge des sorties TOR
Message	LED

Messages de diagnostic

Diagnostic	Liaison radio
Message	FS-LED


Messages de diagnostic

Diagnostic	Tension logique et actionneurs
Message	LED

Messages de diagnostic

Diagnostic	Qualité de la liaison radio
Message	4 LED

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	95 mm
Hauteur	123,4 mm
Profondeur	57 mm
Renseignements sur les mesures	avec connecteurs

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau (Boîtier)	PA 6.6-FR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport)	66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	95 % (sans condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	95 %

Contrôle mécanique

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	5g
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE

UL, USA / Canada

Repérage	508 Listed

Autorisation radio pour l'Europe

Remarque	RED 2014/53/EU

Homologation radio États-Unis, FCC

Repérage	YG3ADIOMUX

Remarque	Directive FCC, Partie 15.247

Homologation radio Inde, WPC

Certificat	NR-ETA/5957

Homologation radio Japon, MIC

Repérage	Japan MIC (RF) ID:202-LSF002

Homologation radio Canada, IC

Certificat	4720B-ADIOMUX
Remarque	Directive ISC RSS 210

Autorisation radio Mexique, IFT

Certificat	IFT RCPPHIL19-2130

Homologation radio Afrique du Sud, ICASA

Certificat	TA-2006/032

Homologation Corée du Sud, KC

Certificat	MSIP-CRI-PCK-2884208

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2

Décharge électrostatique

Décharge par contact	± 6 kV (Sévérité de contrôle 3)
Décharge dans l'air	± 8 kV (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère B

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3

Champ électromagnétique HF

Plage de fréquence	26 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3)
Intensité champ	10 V/m
Remarque	Critère A

Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4

Transitoires électriques rapides (en salves)

Entrée	± 2 kV (Sévérité de contrôle 3)
Signal	± 2 kV (Ligne de signal)
Remarque	Critère B

Ondes de choc (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5

Ondes de choc (Surge)

Entrée	± 0,5 kV (symétrique)
	± 1 kV (asymétrique)
Signal	± 1 kV (Ligne de signalisation, asymétrique)
Remarque	Critère B

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6

Perturbations conduites

Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque	Critère A
Tension	10 V

Émissions

Perturbations radioélectriques selon EN 55011	EN 55016-2-3, classe A, domaine d'application : industrie

Critères

Critère A	Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B	Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.

Normes et spécifications

Classe de protection	III
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits	VDMA 24364:2018-05

RED


Désignation de la norme	Directive RED 2014/53/UE
Normes/prescriptions	EN 300328
	EN 61000-6-4
	EN 61000-6-2
	EN 62311
	EN 60950

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN


Dessins

Dessin coté




Dessin coté

Dessin de la connexion




Raccords de l'appareil

Dessin schématique




Éléments fonctionnels

Dessin schématique



Raccordement de câbles

Dessin schématique



Montage

Schéma fonctionnel




Schéma de principe

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702875

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324

FCC
Identifiant de lhomologation: YG3ADIOMUX

Industry Canada
Identifiant de lhomologation: 4720B-ADIOMUX

MIC
Identifiant de lhomologation: 202-LSF002

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242602
ECLASS-15.0	27242602

ETIM

ETIM 10.0	EC001597

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	c231924d-cc82-48cf-a0b7-ccc5db945e37

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	37,37 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr